

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 - 785 93 65.

### Modeller Standardutförande

Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	HMV art.nr.
47.5 cm	Kort	36-47 cm	37396
47.5 cm	Lång	42-55 cm	39054
50 cm	Kort	36-47 cm	37397
50 cm	Lång	42-55 cm	39055
52.5 cm	Kort	36-47 cm	37398
52.5 cm	Lång	42-55 cm	39056
55 cm	Kort	36-47 cm	37399
55 cm	Lång	42-55 cm	39057
57.5 cm	Kort	36-47 cm	37400
57.5 cm	Lång	42-55 cm	39058
60 cm	Kort	36-47 cm	37401
60 cm	Lång	42-55 cm	43742



### Standardutförande är utrustad enligt följande

<b>Chassi</b>	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör
<b>Bromsar</b>	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
<b>Körhandtag</b>	Höjdregerbara, avtagbara
<b>Ryggstöd</b>	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm med tvärstag
<b>Ryggvinkel höft</b>	Standard 2° justerbar från -5°- till +20°
<b>Ryggvinkel lumbal</b>	Standard 7° Triangulär -8°+18°
<b>Sits</b>	Justerbar i höjd och vinkel
<b>Sitsklädsel</b>	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
<b>Ryggklädsel</b>	Individuell reglerbar klädsel med kardborreband.
<b>Ryggöverdrag</b>	Mörkgrått avtagbart överdrag i plysch/polamid.
<b>Sitshöjd</b>	Standard 45 cm
<b>Cambervinkel</b>	Standard 2°
<b>Drivhjul</b>	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och rostfri drivring. 38 alternativa drivhjulpositioner
<b>Länkhjul</b>	165 x 30 massivt
<b>Framgaffel</b>	Medium med stålaxel
<b>Framgaffelfäste</b>	Justerbart i höjd och vinkel
<b>Benstöd</b>	Svarta svängbara och avtagbara
<b>Fotstöd</b>	Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbar vinkel
<b>Armstöd</b>	Med massiv platta längd 25 cm, höjjusterbara
<b>Tippskydd</b>	Standard
<b>Transportfästen</b>	Standard
<b>Chassifärg</b>	98 Midnattsblå
<b>Max brukarvikt</b>	160 kg. Lägsta sitthöjd i framkant 40,5 cm med 6" länkhjul. För undantag samt ändringar av maxvikt, se sida 8.

Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabell på sida 8.

Ett nytt tvärstag finns som standard på Cross XL. Under en övergångsperiod kan det gamla tvärstaget (modell 2) respektive det nya tvärstaget (modell 4) skickas, se sid 6.








**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste Alltid en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.  
För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
<b>Körbygel</b> 	Höjdglerbar		Obs! En stl mindre än stolsbredd	
		47.5 cm	45 cm	39087
		50 cm	47.5 cm	39082
		52.5 cm	50 cm	39083
		55 cm	52.5 cm	20899
		57.5 cm	55 cm	32010
60 cm	57.5 cm	21720		
<b>Armstöd</b> 	Lång med ingjuten massiv platta. Längd 38 cm, höjjusterbara.		Höger	12473
			Vänster	12474
<b>Tillbehör armstöd</b> 	Armstödsdyna Hemi (passar till långt armstöd med längd 38 cm)		Höger	12488
			Vänster	12489
	Armstödsdyna polstrad st. Mörkgrå plysch.		Kort 25 cm	12490
			Lång 38 cm	12491
<b>Lårstöd</b> 	Monteras på korta eller långa armstöd, komplett. Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.	Kort ram		
			Höger	35825
			Vänster	35826
		Lång ram		
		Höger	35827	
		Vänster	35828	
<b>Mjukdyna</b> 	Till lårstöd (klistras fast)		Höger	35829
			Vänster	35830
<b>Broms</b> 	Bromsspak förlängd/fällbar			13286

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste Alltid en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).












## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)










För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se [sida 6](#).

Produkter	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Broms (forts.)</b> 	Enhandsbroms kompl		Höger	37711
			Vänster	37326
<b>Vårdarbroms</b>	Det behövs 2 st hjul och 2 st körhandtag samt 1 st monteringsatts.			
	24" hjul med rostfri drivring			37742
	22" hjul med rostfri drivring			37741
	Körhandtag inklusive vajer			37739
	Monteringsatts			37740
<b>Benstöd</b> 	Vinkelreglerbart mod 1, exkl. vadplatta			12609
	 Dynkonsol för vadplatta, mod 1			12656
	Vadplatta mörkgrå	45-47.5 cm		37627
		50-60 cm		32419
	Vinkelreglerbart mod 3, exkl. vadplatta.			12606
	Överdrag vadplatta, till vrb benstöd 12606.			34840
	Gipsbenstöd, inkl. tre dynor		Höger	35325
			Vänster	35326
	Amputationsbenstöd. Mörkgrå.		Höger	39084
			Vänster	39085
	Amputationsvikt komplett.			32533
<b>Fotplattor</b> 	Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47.5 cm	Höger	12648
			Vänster	12649
	34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	50-60 cm	Höger	12642
			Vänster	12643
	Hel fotplatta komplett.	47.5-50 cm		18058
		50-60 cm		23418

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

<b>Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)</b>				
För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad. För att se delar som ingår i standard, se <b>sida 6</b> .				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Fotplattor (forts.)</b> 	Förlängningsdel till fotplatta (monteras på befintlig fotplatta)	45 - 47.5 cm		12651
		50-60 cm		12652
<b>Vadband</b> 	Avtagbart och delbart. Nylon.	45-47.5 cm		12659
		50-52.5 cm		12660
		55-60 cm		20837
<b>Polstring för vadband</b> 			20 cm	37634
			30 cm	37635
			40 cm	37636
<b>Hälband</b> 	Till delade fotplattor.		Höger/vänster.	12653
<b>Bord</b> 	Transparent, monteras på långa armstöd. Storlek = stolens bredd.		47.5 cm	13409
			50 cm	13410
			52.5 cm	20898
			55 cm	21571
			57.5 cm	23122
<b>Hemibord</b> 	47.5 cm - 50 cm kort/lång. (finns ej till storlek 52.5 - 57.5 cm)	47.5 cm	Kort överdrag	37640
		47.5 cm	Långt överdrag	21565
		50 cm	Kort överdrag	21850
		50 cm	Långt överdrag	37644
<b>Hemibord halvt</b> 	Kommunikation		Höger	34922
			Vänster	34923
<b>Höftbälte</b> 	Med snäplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.		100 cm	13215
			128 cm	20168
<b>Huvudstöd</b> 	Monteras på körbygel. Mörkgrå plysch. Inkl. stag.		26 x 14 cm	41265
		Huvudstödsfäste för körbygel komplett.		31268







## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.








För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Tvärstag</b> 	Modell 4 med integrerat huvudstödsfäste	47.5 cm		43427
		50 cm		43428
		52.5 cm		43429
		55 cm		43430
		57.5 cm		43431
		60 cm		43432
<b>Bålstöd</b> 	Plysch, polstrat, inkl. fäste.			36460
			Justerbart, sidosvängbart och avtagbart	0 mm, höger
	0 mm, vänster		42569	
	-15 mm, höger		42566	
	-15 mm, vänster		42567	
	-45 mm, höger		42564	
	-45 mm, vänster		42565	
	Om du önskar böjt stag kontakta hjälpmedelskonsulent/kundtjänst. Svart PUR, mellan, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup	Mellan, höger	38515	
		Mellan, vänster	38516	
	Svart PUR, stor, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup	Stor, höger	38517	
		Stor, vänster	38518	
<b>Ryggkil</b> 	Mörkgrå plysch.	Kort, 15 cm	37714	
		Lång, 30 cm	37715	
<b>Ekerskydd</b> 	Grått tryck Etac.	20"	13293	
		22"	13295	
		24"	13294	
<b>Drivhjul</b>	Massivt däck med drivring. Rostfri.	20"	34143	
		22"	21336	
<b>Drivring</b>	Plastad (endast drivring)	20"	20148	
		22"	19089	
		24"	13015	
	Cellgummi (endast drivring)	22"	13245	
		24"	13246	
<b>Länkhjul</b>	200 x 50 massivt (kräver bred gaffel och breddat fäste)	8"	31259	
<b>Framgaffel stålaxel</b>	Bred Kort 4 mm		31281	
			31322	
<b>Framgaffelfäste</b>	Breddat		13235	

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag





#### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Klädsel rygg</b>	Standard reglerbar. Med kardborreband.		45-50 cm	37616
			52.5-60 cm	39092
<b>Rygglädsel, överdrag</b> 	Överdrag rygg		47.5 cm	37613
			50 cm	37614
			52.5 cm	39089
			55 cm	39090
			57.5 cm	39091
			60 cm	43691
<b>Sitsklädsel</b> 	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic.		Kort (kort sitsdjup).	37623
			Lång (långt sitsdjup).	39095
			Kort (kort sitsdjup).	37624
			Lång (långt sitsdjup).	39096
			Kort (kort sitsdjup).	39093
			Lång (långt sitsdjup).	39097
			Kort (kort sitsdjup).	37743
			Lång (långt sitsdjup).	39098
<b>Sitsförlängare klädsel</b> 	Crossrygg mod 3. Förlänger sitsen 7 cm i bakkant, tillsammans med triangulär rygg.		45-60 cm	36261
<b>Körhandtag</b> 	Höjdreglerbara.		Höger/vänster	39088
<b>Tvärstag</b> 	Modell 2, med snäplåsning. En storlek mindre än stolsbredd.		45 cm	13322
			47.5 cm	13323
			50 cm	13324
			52.5 cm	18467
			55 cm	20739
 Från 119,5 - 129,5 mm	Modell 4. Samma storlek som stolsbredd.		47,5 cm	43418
			50 cm	42348
			52,5 cm	42178
			55 cm	43419
			57,5 cm	43420
<b>Armstöd</b> 	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm, höjdjusterbara.		Höger	12486
			Vänster	12487

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt (forts.)

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Broms</b>				
	Med vinklat rött handtag med fäste		Höger	37625
			Vänster	37626
	Ändavslutning broms vinklad röd		Styck	42755
<b>Benstöd</b>				
	Vid vinkel, svarta.			12603
<b>Fotplattor</b>				
	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47.5 cm	Höger	12646
			vänster	12647
		50-60 cm	Höger	12620
			Vänster	12621
<b>Drivhjul</b>				
	Massivt däck med drivring, rostfri.		24"	19754
	Axel QR			37728
<b>Länkhjul</b>				
	165 x 30 massivt		6.5"	31714
<b>Framgaffel stålaxel</b>				
	Medium			31323
<b>Framgaffelfäste</b>				
	Standard			13234
<b>Tippskydd</b>				
	Teleskoperande. Komplet.			37631
<b>Transportfäste</b>				
	Komplet.		Höger	37632
			Vänster	37633
Mer information finns på leverantörens hemsida <a href="http://www.etac.se">www.etac.se</a>				

# Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

## SITSHÖJDSTABELL


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.  
För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 5.

### Standard

Sitshöjd 45 cm


24" drivhjul i position D, balansläge i position 4

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position 1



### Sitshöjd bak

Sitshöjd A - G  
Balansläge 1 - 6  
Standard D4 ✘




Drivhjulposition	Sitshöjd bak
20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm
22" pos G	36.5 cm
22" pos F	38.5 cm
22" pos E	40.5 cm
22" pos D	42.5 cm
22" pos C	44.5 cm
22" pos B	46.5 cm
22" pos A	48.5 cm
24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
<b>24" pos D (std)</b>	<b>45 cm (std)</b>
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

### Sitshöjd fram

Lägre sitshöjd fram kräver mindre länkhjul än nedanstående. Det medför att max brukarvikt blir lägre.  
Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent.

#### Framgaffelposition



Länkhjul/framgaffel	Sitshöjd fram
6.5" / kort	41 – 46 cm
<b>6.5" / medium (std)</b>	<b>44 – 51 cm (std)</b>
8" / bred	48 – 52 cm